

オフロー®

O F R O

OCEAN FISHING ROD

オーシャン・フィッシング・ロッド

オフロー®
OFRO

OCEAN FISHING ROD

オーシャン・フィッシング・ロッド

海を制する、


一本の力。

量産開始の昭和45年から現在まで、一本釣り竿において、もっとも多くの
漁師に使用していただいているOFRO。その特徴は長さだけではなく、
あらゆるシーンに対応できる豊富な調子が魅力。先調子から元調子まで、
個人の体格や腕力にアジャストさせたOFROでより多くの釣果を!!
一本釣り竿の原点ここにあり!



一本釣り竿の代名詞と言っても過言ではないOFRO。
その魅力は豊富な種類にあります。あらゆる状況に対応できることが、
長きにわたり漁業の現場で愛用され続けた理由です。


品番の見方 OFROは長さで強さが細かく分類されています



長さの表記 長さの基準は、各竿のメーターごとに4種類が有り、短いほうからS.P.M.Lと表示しています。

品番	長さ
2 S	2.1m
2 P	2.3m
2 M	2.5m
2 L	2.85m
3 S	3.1m
3 P	3.3m
3 M	3.5m
3 L	3.75m

Lがそれぞれ2m台、3m台によって異なるのは、元来竿の長さというものが専数によって表現されていた為です。



硬さの表記 釣竿には、それぞれ釣り方、釣る位置、釣る人、そして各地域により使用される釣竿の種類、強さが異なります。(表の□内は長さ)

品番(強度順)	釣り上げ重量	対象魚・イメージ
□CF	～0.1kg	メジカ・小サバ・イカ
□X	～0.5kg	メジカ・サバ・マス・カツオ(極小)
□F-SP	～1kg	サバ・マス・カツオ(極小) 先調子 竿元から40%の位置までを補強
□X-SP	0.5～1.5kg	サバ・マス・カツオ(極小) 先調子 竿元から40%の位置までを補強
□X-SPW	0.5～3kg	マス・カツオ(極小) 超先調子 竿元から60%の位置までを補強
□C	1～3kg	マス・カツオ(小)
T□A	1～3kg	カツオ(小) 竿先が少し細目
□C-SP	1～4kg	カツオ(小・中) 先調子 竿元から40%の位置までを補強
T□A-SP	1～4kg	カツオ(小・中) 竿先が少し細目 先調子 竿元から40%の位置までを補強
□A	2～4kg	カツオ(小・中)
□C-SPW	1～5kg	カツオ(小・中) 超先調子 竿元から60%の位置までを補強
T□B	2～5kg	カツオ(中) 竿先が少し細目
□A-SP	2～5kg	カツオ(小・中) 竿元から40%の位置までを補強
□B	3～5kg	カツオ(中)
T□B-SP	2～6kg	カツオ(中・中大) 竿元から40%の位置までを補強 竿先が少し細目
□A-SPW	2～6kg	カツオ(中・中大) 竿元から60%の位置までを補強 先調子 胴曲がりしない
□B-SP	3～6kg	カツオ(中・中大) 竿元から40%の位置までを補強
□H	4～6kg	カツオ(中大・大)
□B-SPW	3～7kg	カツオ(中・大・特大)、ビン長(小・中) 竿元から60%の位置までを補強 腰強
□H-SP	4～7kg	カツオ(中・大・特大)、ビン長(小・中)のモヤイ竿 竿元から40%の位置までを補強
□H-SPW	4～8kg	カツオ(大・特大)、ビン長(小・中) 腰強 多用途 竿元から60%の位置までを補強
T□10A	5～10kg	ビン長(小・中) 竿先が少し細目
□10A	6～12kg	ビン長(中・大)
□10B	7～14kg	ビン長(中大・大)
□20A	8～16kg	ビン長(大)
□20B	9～18kg	ビン長(大・特大)

※当カタログに記載されている製品寸法は、材料の厚み、製造に使用する金型の外径から、独自の計算式により算出された机上数値となります。cm単位での誤差は生じないものの、温度や湿度で厚みが変化してしまう材料の性質上、仕上りが机上数値と、肉厚±数mm程度の誤差が生じることがありますので予めご理解ください。

2Sシリーズ(2.1m)

品番	釣り上げ重量目安	元外径
2SCF	～0.1kg	φ23
2SX	～0.5kg	φ25
2SF-SP	～1kg	φ24
2SX-SP	0.5～1.5kg	φ25
2SX-SPW	0.5～3kg	φ25
2SC	1～3kg	φ25
T2SA	1～3kg	φ26
2SC-SP	1～4kg	φ25
T2SA-SP	1～4kg	φ26
2SA	2～4kg	φ26
2SC-SPW	1～5kg	φ25
T2SB	2～5kg	φ26
2SA-SP	2～5kg	φ26
2SB	3～5kg	φ27
T2SB-SP	2～6kg	φ26
2SA-SPW	2～6kg	φ26
2SB-SP	3～6kg	φ27
2SH	4～6kg	φ27
2SB-SPW	3～7kg	φ27
2SH-SP	4～7kg	φ27
2SH-SPW	4～8kg	φ27
T2S10A	5～10kg	φ28
2S10A	6～12kg	φ29
2S10B	7～14kg	φ29
2S20A	8～16kg	φ29
2S20B	9～18kg	φ30

2Mシリーズ(2.5m)

品番	釣り上げ重量目安	元外径
2MCF	～0.1kg	φ26
2MX	～0.5kg	φ27
2MF-SP	～1kg	φ26
2MX-SP	0.5～1.5kg	φ27
2MX-SPW	0.5～3kg	φ27
2MC	1～3kg	φ27
T2MA	1～3kg	φ28
2MC-SP	1～4kg	φ27
T2MA-SP	1～4kg	φ28
2MA	2～4kg	φ28
2MC-SPW	1～5kg	φ27
T2MB	2～5kg	φ29
2MA-SP	2～5kg	φ28
2MB	3～5kg	φ29
T2MB-SP	2～6kg	φ29
2MA-SPW	2～6kg	φ28
2MB-SP	3～6kg	φ29
2MH	4～6kg	φ30
2MB-SPW	3～7kg	φ29
2MH-SP	4～7kg	φ30
2MH-SPW	4～8kg	φ30
T2M10A	5～10kg	φ30
2M10A	6～12kg	φ31
2M10B	7～14kg	φ31
2M20A	8～16kg	φ32
2M20B	9～18kg	φ32

※2025年6月現在、4m以上の商品は運送会社事情により配送ができなくなっております。
長尺につきましては2本継のツギバネが配送可能です。長尺一本物をご入用の場合は別途ご相談ください。

2Pシリーズ(2.3m)

品番	釣り上げ重量目安	元外径
2PCF	～0.1kg	φ24
2PX	～0.5kg	φ26
2PF-SP	～1kg	φ25
2PX-SP	0.5～1.5kg	φ26
2PX-SPW	0.5～3kg	φ26
2PC	1～3kg	φ26
T2PA	1～3kg	φ27
2PC-SP	1～4kg	φ26
T2PA-SP	1～4kg	φ27
2PA	2～4kg	φ27
2PC-SPW	1～5kg	φ26
T2PB	2～5kg	φ28
2PA-SP	2～5kg	φ27
2PB	3～5kg	φ28
T2PB-SP	2～6kg	φ28
2PA-SPW	2～6kg	φ27
2PB-SP	3～6kg	φ28
2PH	4～6kg	φ28
2PB-SPW	3～7kg	φ28
2PH-SP	4～7kg	φ28
2PH-SPW	4～8kg	φ28
T2P10A	5～10kg	φ29
2P10A	6～12kg	φ30
2P10B	7～14kg	φ30
2P20A	8～16kg	φ31
2P20B	9～18kg	φ32

2Lシリーズ(2.85m)

品番	釣り上げ重量目安	元外径
2LCF	～0.1kg	φ29
2LX	～0.5kg	φ31
2LF-SP	～1kg	φ30
2LX-SP	0.5～1.5kg	φ31
2LX-SPW	0.5～3kg	φ31
2LC	1～3kg	φ30
T2LA	1～3kg	φ31
2LC-SP	1～4kg	φ30
T2LA-SP	1～4kg	φ31
2LA	2～4kg	φ31
2LC-SPW	1～5kg	φ30
T2LB	2～5kg	φ32
2LA-SP	2～5kg	φ31
2LB	3～5kg	φ32
T2LB-SP	2～6kg	φ32
2LA-SPW	2～6kg	φ31
2LB-SP	3～6kg	φ32
2LH	4～6kg	φ32
2LB-SPW	3～7kg	φ32
2LH-SP	4～7kg	φ33
2LH-SPW	4～8kg	φ33
T2L10A	5～10kg	φ33
2L10A	6～12kg	φ34
2L10B	7～14kg	φ35
2L20A	8～16kg	φ35
2L20B	9～18kg	φ35

3Sシリーズ(3.1m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
3SCF	～0.1kg	φ31
3SX	～0.5kg	φ32
3SF-SP	～1kg	φ31
3SX-SP	0.5～1.5kg	φ32
3SX-SPW	0.5～3kg	φ32
3SC	1～3kg	φ32
T3SA	1～3kg	φ32
3SC-SP	1～4kg	φ32
T3SA-SP	1～4kg	φ32
3SA	2～4kg	φ33
3SC-SPW	1～5kg	φ32
T3SB	2～5kg	φ33
3SA-SP	2～5kg	φ33
3SB	3～5kg	φ34
T3SB-SP	2～6kg	φ33
3SA-SPW	2～6kg	φ33
3SB-SP	3～6kg	φ34
3SH	4～6kg	φ34
3SB-SPW	3～7kg	φ34
3SH-SP	4～7kg	φ34
3SH-SPW	4～8kg	φ34
T3S10A	5～10kg	φ35
3S10A	6～12kg	φ36
3S10B	7～14kg	φ36
3S20A	8～16kg	φ36
3S20B	9～18kg	φ36

3Mシリーズ(3.5m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
3MCF	～0.1kg	φ35
3MX	～0.5kg	φ36
3MF-SP	～1kg	φ36
3MX-SP	0.5～1.5kg	φ36
3MX-SPW	0.5～3kg	φ36
3MC	1～3kg	φ35
T3MA	1～3kg	φ36
3MC-SP	1～4kg	φ35
T3MA-SP	1～4kg	φ36
3MA	2～4kg	φ36
3MC-SPW	1～5kg	φ35
T3MB	2～5kg	φ37
3MA-SP	2～5kg	φ36
3MB	3～5kg	φ37
T3MB-SP	2～6kg	φ37
3MA-SPW	2～6kg	φ36
3MB-SP	3～6kg	φ37
3MH	4～6kg	φ38
3MB-SPW	3～7kg	φ37
3MH-SP	4～7kg	φ38
3MH-SPW	4～8kg	φ38
T3M10A	5～10kg	φ38
3M10A	6～12kg	φ39
3M10B	7～14kg	φ40
3M20A	8～16kg	φ40
3M20B	9～18kg	φ40

3Pシリーズ(3.3m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
3PCF	～0.1kg	φ32
3PX	～0.5kg	φ34
3PF-SP	～1kg	φ33
3PX-SP	0.5～1.5kg	φ33
3PX-SPW	0.5～3kg	φ33
3PC	1～3kg	φ33
T3PA	1～3kg	φ34
3PC-SP	1～4kg	φ33
T3PA-SP	1～4kg	φ34
3PA	2～4kg	φ34
3PC-SPW	1～5kg	φ33
T3PB	2～5kg	φ34
3PA-SP	2～5kg	φ34
3PB	3～5kg	φ35
T3PB-SP	2～6kg	φ35
3PA-SPW	2～6kg	φ34
3PB-SP	3～6kg	φ35
3PH	4～6kg	φ36
3PB-SPW	3～7kg	φ35
3PH-SP	4～7kg	φ36
3PH-SPW	4～8kg	φ36
T3P10A	5～10kg	φ36
3P10A	6～12kg	φ36
3P10B	7～14kg	φ37
3P20A	8～16kg	φ38
3P20B	9～18kg	φ38

3Lシリーズ(3.75m)

品 番	釣り上げ重量目安	元外径
3LCF	～0.1kg	φ36
3LX	～0.5kg	φ38
3LF-SP	～1kg	φ37
3LX-SP	0.5～1.5kg	φ38
3LX-SPW	0.5～3kg	φ37
3LC	1～3kg	φ37
T3LA	1～3kg	φ38
3LC-SP	1～4kg	φ37
T3LA-SP	1～4kg	φ38
3LA	2～4kg	φ38
3LC-SPW	1～5kg	φ37
T3LB	2～5kg	φ39
3LA-SP	2～5kg	φ38
3LB	3～5kg	φ39
T3LB-SP	2～6kg	φ39
3LA-SPW	2～6kg	φ38
3LB-SP	3～6kg	φ39
3LH	4～6kg	φ40
3LB-SPW	3～7kg	φ39
3LH-SP	4～7kg	φ40
3LH-SPW	4～8kg	φ40
T3L10A	5～10kg	φ40
3L10A	6～12kg	φ41
3L10B	7～14kg	φ41
3L20A	8～16kg	φ41
3L20B	9～18kg	φ42

OPTIONS

オプション

カラー収縮チューブ

荒れた状況でも優れたグリップ性能で手元にフィットさせます。
目視しやすいカラーバリエーションの滑り止め熱収縮チューブ。



品 番	色	長さ	内径
SC3-26W	白	26.7cm	φ30
SC3-26K	黒		
SC3-26R	赤		
SC3-26B	青		
SC3-26Y	黄		
SC3-26G	緑		

品 番	色	長さ	内径
SC4-26W	白	26.7cm	φ40
SC4-26K	黒		
SC4-26R	赤		
SC4-26B	青		
SC4-26Y	黄		
SC4-26G	緑		

品 番	色	長さ	内径
SC3-160W	白	1.6m	φ30
SC3-160K	黒		
SC3-160R	赤		
SC3-160B	青		
SC3-160Y	黄		
SC3-160G	緑		

品 番	色	長さ	内径
SC4-160W	白	1.6m	φ40
SC4-160K	黒		
SC4-160R	赤		
SC4-160B	青		
SC4-160Y	黄		
SC4-160G	緑		

使用方法

挿入したカラー収縮チューブの端からガスコンロ、電熱器、トーチランプ等で、均一に加熱していきます。
(カラー収縮チューブは、120℃以上に加熱すると完全に収縮します。)

ご注意

- ・直径方向に50%収縮しますが、長さ方向に対しても、若干収縮します。
- ・釣り竿等のグリップに使用する場合、部分的に加熱しすぎると、釣り竿に影響を及ぼす場合がありますので、同じ場所を長時間加熱することは避けてください。
- ・カラー収縮チューブはゴム製品ですので、加熱の際に若干の臭気を伴います。換気を充分行いながらご使用ください。
- ・熱により収縮しますので、40℃以上の高温になる場所での保管はおやめください。

トップガイド

固定式



品 名	内径/φ
トップガイドφ8	φ8
トップガイドφ10	φ10
トップガイドφ12	φ12
トップガイドφ15	φ15

回転式



品 名	内径/φ
回転式トップガイドK-1	φ4.5
回転式トップガイドK-2	φ5.5
回転式トップガイドK-3	φ6.3
回転式トップガイドK-4	φ7.3

